

レーザインスペクターD4000L 検査データ内容説明

Acceptable (合格) EAN13 桁

Inspector D4000L
Rev A. 01
Single Scan Analysis
90 - 115% EAN13
Acceptable
49 02720 00775 7
Modck: 7 Pass
Expect: 7

D/bility .48 C
-100% Tol. +100%
-----RRRRRR+++++

機種名
型式バージョン
1回スキャンモードにて検査
倍率% (90 - 115% に事前設定) EAN13 桁コード
検査合格
読取ったキャラクタ (4902720007757)
Modck 印刷されているチェックデジット [7] Pass 合致
Expect 再検算されたチェックデジット [7]

デコーダビリティ (C グレード)
Tolerance (最大許容偏差) [- 100% ~ +100%]
A [Average (全てのハ' 幅の合計をその本数で割った平均値)]
R [Range (各ハ' の太り、細りのバラツキ範囲を表す)]

Warning (注意・警告) I 2 of 5

Inspector D4000L
Rev A. 01
Cont. Scan Analysis
ANSI I 2 of 5
Warning Narrow
9876543210
Decodes 011/011
%Decodes 100%

Ratio: 2.4
D/bility .55 B
-100% Tol. +100%
(R)RRRR-----+++++

機種名
型式バージョン
読取り率検査モード (コンティニュアスモード)
シンボル名 (ANSI I2OF5)
バーの一部が細り過ぎで規格外の為、注意./警告
読取ったキャラクタ (9876543210)
読取り回数 [11 回スキャン中 11 回読取ったことを意味する。]
読取り率%

レシオ (太エレメントと細エレメントの比率 2.4 : 1)
デコーダビリティ (B グレード)
Tolerance (最大許容偏差) [- 100% ~ +100%]
A [Average (全てのハ' 幅の合計をその本数で割った平均値)]
R [Range (各ハ' の太り、細りのバラツキ範囲を表す)]

Reject (不合格) ANSI 3 of 9

Inspector D4000L
Rev A. 01
03 - Scan Avg Analysis
ANSI 3 of 9
Reject Wide
123ABC

Ratio: 2.5
D/bility .45 C
-100% Tol. +100%
-----+++++RRR (A)

機種名
型式バージョン
読取り率検査モード (3回スキャン平均モード)
シンボル名 (ANSI 3OF9)
平均バー幅が太り過ぎて規格外の為不合格
読取ったキャラクタ (*123ABC*)

レシオ (太エレメントと細エレメントの比率 2.5 : 1)
デコーダビリティ (C グレード)
Tolerance (最大許容偏差) [- 100% ~ +100%]
A [Average (全てのハ' 幅の合計をその本数で割った平均値)]
R [Range (各ハ' の太り、細りのバラツキ範囲を表す)]

MUNAZO CO.,LTD

ムナゾウ株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9 KOBE FM

TEL 078-857-5447 FAX 078-857-5443

http://munazo.jp

e-mail:munazo@cam.hi-ho.ne.jp